

**Z-sorozat  
ZBW 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Húzórugós technológiájú rugós csatlakozás**

A húzórugós technológia univerzálisan használható csatlakoztatási rendszert kínál az összes gyakori vezetékcsatlakozó-típushoz. Különleges rugalmasságának köszönhetően a húzórugós technológia nyereséges alternatív megoldást jelenthet.

**Általános rendelési adatok**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Típus          | ZBW 4                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1650690000</a>    |
| Verzió         | Z-sorozat, Működtető szerszám |
| GTIN (EAN)     | 4008190299361                 |
| Menny.         | 1 Stück                       |

## Z-sorozat ZBW 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méreték és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 27,76 mm | Szélesség (coll) | 1,093 inch |
| Magasság    | 147 mm   | Magasság (coll)  | 5,787 inch |
| Mélység     | 23,75 mm | Mélység (coll)   | 0,935 inch |
| Nettó tömeg | 19 g     |                  |            |

### Hőmérsékletek

|                                    |               |                                    |        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max.         | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min.         | 10 °C  |
| Tárolási hőmérséklet               | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C        |                                    |        |

### Anyag adatok

|                          |     |      |              |
|--------------------------|-----|------|--------------|
| Anyag                    | POM | Szín | narancssárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB  |      |              |

### Rendszer specifikációk

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Változat | Működtető szerszám |
|----------|--------------------|

### Kiegészítő műszaki adatok

|   |     |                     |                    |
|---|-----|---------------------|--------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---|-----|---------------------|--------------------|

### Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC000149    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 21-04-50-03 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 |            |             |

### Jóváhagyások

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

### Letöltések

|                    |   |
|--------------------|---|
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
|--------------------|---|