

HDC-házak
HDC 04A SLU 1PG11G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 04A SLU 1PG11G
Rendelési szám	1652490000
Verzió	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP65, Zárt alap, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 11
GTIN (EAN)	4008190402563
Menny.	1 Stück

HDC-házak

HDC 04A SLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	36,5 mm	Szélesség (coll)	1,437 inch
Magasság	52,8 mm	Magasság (coll)	2,079 inch
Mélység	65,5 mm	Mélység (coll)	2,579 inch
Rögzítési méret - szélesség	30 mm	Nettó tömeg	37 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Méretetek

B ház magasság	41,5 mm	B1 alap magasság	3 mm
C ház szélessége	25,2 mm	C1 alap szélessége	42 mm
Furat osztás hossz, A2	30 mm	Ház teljes hossza	26,8 mm
Kábelbevezetés	menettel		

Verzió

Belső menet	PG 11	Felső kábelbevezetések száma	0
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Zárt alap
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	PG 11	Méret	1
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorítás változat	Oldalt rögzítő bilincs
Típus	Felépítés (aljzat)		

Általános adatok

Pólusszám	1	Kábelbevezetések mérete	PG 11
Rögzítés típusa	Végrögzítő	Méret	1
Védelmi osztály	IP65		

Anyag

Szín	szürke
------	--------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Felépítés (aljzat)	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC-házak
HDC 04A SLU 1PG11G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1652490000_HDC_04A_SLU_1PG11G_STP_Blatt_1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak
HDC 04A SLU 1PG11G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**