

## HDC-házak HDC 10B TOLU 1PG16G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

### Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Típus          | HDC 10B TOLU 1PG16G  |
| Rendelési szám | <a href="#">1655320000</a>   |
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16 |
| GTIN (EAN)     | 4008190408329  |
| Menny.         | 1 Stück  |

**HDC-házak**  
**HDC 10B TOLU 1PG16G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség   | 43 mm | Szélesség (coll) | 1,693 inch |
| Magasság    | 52 mm | Magasság (coll)  | 2,047 inch |
| Nettó tömeg | 136 g |                  |            |

**Hőmérsékletek**

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelés**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Méreték**

|                   |       |                  |          |
|-------------------|-------|------------------|----------|
| B ház magasság    | 52 mm | C ház szélessége | 43 mm    |
| Ház teljes hossza | 73 mm | Kábelbevezetés   | menettel |

**Verzió**

|                                |            |                              |                             |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| Belső menet                    | PG 16      | Felső kábelbevezetések száma | 1                           |
| Felső rész/alsó rész/fedél     | felső rész | Ház kivitele                 | Felső kábelbemenet, Dugóház |
| Kivitel                        | Standard   | Kábelbevezetés               | menettel                    |
| Kábelbevezetések mérete        | PG 16      | Méret                        | 4                           |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0          | Rögzítőrendszer kivitele     | Hosszanti kengyel           |
| Suitable for ModuPlug®         | Nem        | Szorító változat             | Végrögzítő                  |
| Típus                          | Dugó       |                              |                             |

**Általános adatok**

|                         |       |                 |            |
|-------------------------|-------|-----------------|------------|
| Kábelbevezetések mérete | PG 16 | Rögzítés típusa | Végrögzítő |
| Méret                   | 4     | Védelmi osztály | IP65       |

**Anyag**

Szín szürke

**Kialakítás**

|              |           |                |          |
|--------------|-----------|----------------|----------|
| Termékcsalád | HDC-házak | Terméktípus    | Házak    |
| Típus        | Dugó      | Kábelbevezetés | menettel |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**HDC-házak  
HDC 10B TOLU 1PG16G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Brochure/Catalogue      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering Data        | <a href="#">STEP</a>  |
| Technical Documentation | <a href="#">1655320000_HDC_10B_TOLU_1PG16G_STP_Blatt_1.pdf</a>          |
| Tervezési adatok        | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>   |

**Adatlap****HDC-házak  
HDC 10B TOLU 1PG16G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**