

**HDC-házak**  
**HDC 64D TOBU 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 64D TOBU 1PG21G                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1661440000</a>                                                                                                                   |
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190417994                                                                                                                                |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                                      |

## HDC-házak

### HDC 64D TOBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretetek és tömegek

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség   | 59 mm | Szélesség (coll) | 2,323 inch |
| Magasság    | 76 mm | Magasság (coll)  | 2,992 inch |
| Nettó tömeg | 333 g |                  |            |

### Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

### Termék környezetvédelmi megfelelése

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Méretetek

|                   |        |                  |          |
|-------------------|--------|------------------|----------|
| B ház magasság    | 76 mm  | C ház szélessége | 43 mm    |
| Ház teljes hossza | 120 mm | Kábelbevezetés   | menettel |

### Verzió

|                                |            |                              |                              |
|--------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| Belső menet                    | PG 21      | Felső kábelbevezetések száma | 1                            |
| Felső rész/alsó rész/fedél     | felső rész | Ház kivitele                 | Felső kábelbemenet, Dugóház  |
| Kivitel                        | magas      | Kábelbevezetés               | menettel                     |
| Kábelbevezetések mérete        | PG 21      | Méret                        | 8                            |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0          | Rögzítőrendszer kivitele     | Keresztkenygel az alsórészen |
| Suitable for ModuPlug®         | Igen       | Szorítás változat            | Oldalt rögzítő bilincs       |
| Típus                          | Dugó       |                              |                              |

### Általános adatok

|                         |       |                 |                        |
|-------------------------|-------|-----------------|------------------------|
| Kábelbevezetések mérete | PG 21 | Rögzítés típusa | Oldalt rögzítő bilincs |
| Méret                   | 8     | Védelmi osztály | IP65                   |

### Anyag

|      |        |
|------|--------|
| Szín | szürke |
|------|--------|

### Kialakítás

|              |           |                |          |
|--------------|-----------|----------------|----------|
| Termékcsalád | HDC-házak | Terméktípus    | Házak    |
| Típus        | Dugó      | Kábelbevezetés | menettel |

### Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**HDC-házak  
HDC 64D TOBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering Data        | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Technical Documentation | <a href="#">1661440000_HDC_64D_TOBU_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf</a>          |
| Tervezési adatok        | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |

## HDC-házak HDC 64D TOBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

