

**HDC-házak**  
**HDC 24B SBU 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24B SBU 1PG21G                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1661510000</a>                                                                                                    |
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65, Zárt alap, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418069                                                                                                                 |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                       |

## HDC-házak HDC 24B SBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretetek és tömegek

|                             |         |                            |            |
|-----------------------------|---------|----------------------------|------------|
| Szélesség                   | 57,5 mm | Szélesség (coll)           | 2,264 inch |
| Magasság                    | 64 mm   | Magasság (coll)            | 2,52 inch  |
| Rögzítési méret - szélesség | 132 mm  | Rögzítési méret - magasság | 45 mm      |
| Nettó tömeg                 | 421 g   |                            |            |

### Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

### Termék környezetvédelmi megfelelése

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |
|------------|------------------------------|

### Méretetek

|                        |          |                    |         |
|------------------------|----------|--------------------|---------|
| B ház magasság         | 64 mm    | B1 alap magasság   | 5 mm    |
| C ház szélessége       | 43 mm    | C1 alap szélessége | 57,5 mm |
| Furat osztás hossz, A2 | 132 mm   | Ház teljes hossza  | 120 mm  |
| Kábelbevezetés         | menettel |                    |         |

### Verzió

|                                |                    |                              |                              |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Belső menet                    | PG 21              | Felső kábelbevezetések száma | 0                            |
| Felső rész/alsó rész/fedél     | alsó rész          | Ház kivitele                 | Zárt alap                    |
| Kivitel                        | Standard           | Kábelbevezetés               | menettel                     |
| Kábelbevezetések mérete        | PG 21              | Méret                        | 8                            |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1                  | Rögzítőrendszer kivitele     | Keresztkengyel az alsórészen |
| Suitable for ModuPlug®         | Nem                | Szorító változat             | Oldalt rögzítő bilincs       |
| Típus                          | Felépítés (aljzat) | Tömítés                      | NBR                          |

### Általános adatok

|                         |       |                 |                        |
|-------------------------|-------|-----------------|------------------------|
| Kábelbevezetések mérete | PG 21 | Rögzítés típusa | Oldalt rögzítő bilincs |
| Méret                   | 8     | Védelmi osztály | IP65                   |

### Anyag

|      |        |
|------|--------|
| Szín | szürke |
|------|--------|

### Kialakítás

|             |                    |                |          |
|-------------|--------------------|----------------|----------|
| Terméksalád | HDC-házak          | Terméktípus    | Házak    |
| Típus       | Felépítés (aljzat) | Kábelbevezetés | menettel |

### Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**HDC-házak**  
**HDC 24B SBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering Data        | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Technical Documentation | <a href="#">1661510000_HDC_24B_SBU_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf</a>           |
| Tervezési adatok        | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |

**HDC-házak**  
**HDC 24B SBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

