

## HDC-házak HDC 24B KBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

### Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B KBU 1PG21G
Rendelési szám	<a href="#">1661720000</a>
Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65, Zárt ház, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418274
Menny.	1 Stück

**HDC-házak**  
**HDC 24B KBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Magasság	65 mm	Magasság (coll)	2,559 inch
Nettó tömeg	328 g		

**Hőmérséklet**

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Méret**

B ház magasság	65 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	120 mm	Kábelbevezetés	menettel

**Verzió**

Belső menet	PG 21	Felső kábelbevezetések száma	1
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Zárt ház
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	PG 21	Méret	8
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs
Típus	Csatlakozótoldal	Tömítés	NBR

**Általános adatok**

Kábelbevezetések mérete	PG 21	Rögzítés típusa	Oldalt rögzítő bilincs
Méret	8	Védelmi osztály	IP65

**Anyag**

Szín szürke

**Kialakítás**

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Csatlakozótoldal	Kábelbevezetés	menettel

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak  
HDC 24B KBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Technical Documentation	<a href="#">1661720000_HDC_24B_KBU_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>

**HDC-házak  
HDC 24B KBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

