

HDC-házak

HDC 10B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B DODQ 4B0
Rendelési szám	1665230000
Verzió	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65, Fedél ház alsórészhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard
GTIN (EAN)	4008190421939
Menny.	1 Stück

HDC-házak
HDC 10B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	58,5 mm	Szélesség (coll)	2,303 inch
Magasság	17 mm	Magasság (coll)	0,669 inch
Mélység	73 mm	Mélység (coll)	2,874 inch
Nettó tömeg	65 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Méreték

B ház magasság	17 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	73 mm	Kábelbevezetés	Alapokhoz

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél	Ház kivitele	Fedél ház alsórészhez
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	Alapokhoz
Méret	4	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs
Típus	Fedél		

Általános adatok

Rögzítés típusa	Oldalt rögzítő bilincs	Méret	4
Védelmi osztály	IP65		

Anyag

Szín	szürke
------	--------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Fedél	Kábelbevezetés	Alapokhoz

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC 10B DODQ 4BO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1665230000_HDC_10B_DODQ_4BO_STP_Blatt_1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD

**HDC-házak
HDC 10B DODQ 4B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

