

HDC-házak
HDC 07A DODL 2B0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 07A DODL 2B0
Rendelési szám	1665760000
Verzió	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP65, Fedél ház alsórészhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard
GTIN (EAN)	4008190422783
Menny.	1 Stück

HDC-házak
HDC 07A DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	36,5 mm	Szélesség (coll)	1,437 inch
Magasság	17,5 mm	Magasság (coll)	0,689 inch
Mélység	26,8 mm	Mélység (coll)	1,055 inch
Nettó tömeg	7 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	17,5 mm	C ház szélessége	26,8 mm
Ház teljes hossza	26,8 mm	Kábelbevezetés	pozitívval

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél	Ház kivitele	Fedél ház alsórészhez
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	pozitívval
Méret	1	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs
Típus	Fedél		

Általános adatok

Rögzítés típusa	Végrögzítő	Méret	1
Védelmi osztály	IP65		

Anyag

Szín	bézs	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
------	------	--------------------------	-----

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Fedél	Kábelbevezetés	pozitívval

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**HDC-házak
HDC 07A DODL 2BO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	1665760000 HDC_07A DODL_2BO_STP.dxf STEP
Technical Documentation	1665760000 HDC_07A DODL_2BO_STP_Blatt__1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

