

HDC-házak HDC 32A ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | HDC 32A ABU |
| Rendelési szám | 1665860000 |
| Verzió | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65, Nyílt alap, Keresztkengyel az alsórészen, Standard |
| GTIN (EAN) | 4008190871253 |
| Menny. | 1 Stück |

**HDC-házak
HDC 32A ABU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|------------|
| Szélesség | 60,5 mm | Szélesség (coll) | 2,382 inch |
| Magasság | 30 mm | Magasság (coll) | 1,181 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 92 mm | Rögzítési méret - magasság | 42 mm |
| Nettó tömeg | 176 g | | |

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Méreték

| | | | |
|------------------------|-------|--------------------|---------|
| B ház magasság | 30 mm | B1 alap magasság | 7 mm |
| C ház szélessége | 56 mm | C1 alap szélessége | 60,5 mm |
| Furat osztás hossz, A2 | 92 mm | Ház teljes hossza | 82 mm |

Verzió

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész | Ház kivitele | Nyílt alap |
| Kivitel | Standard | Méret | 7 |
| Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen | Suitable for ModuPlug® | Nem |
| Szorító változat | Oldalt rögzítő bilincs | Típus | Válaszfal (átvezető) |
| Tömítés | NBR | | |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------|------------------------|-------|---|
| Rögzítés típusa | Oldalt rögzítő bilincs | Méret | 7 |
| Védelmi osztály | IP65 | | |

Anyag

Szín szürke

Kialakítás

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-------|
| Termékcsalád | HDC-házak | Terméktípus | Házak |
| Típus | Válaszfal (átvezető) | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

**HDC-házak
HDC 32A ABU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

| | |
|-------------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Engineering Data | 1665860000_HDC_32A_ABU_STP.dxf STEP |
| Technical Documentation | 1665860000_HDC_32A_ABU_STP_Blatt_1.pdf |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |