

HDC-házak
HDC 10A DODL 1LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10A DODL 1LB
Rendelési szám	1665890000
Verzió	HDC-házak, Méret: 2, Védelmi osztály: IP65, Fedél házfelsőrészhez, Hosszanti kengyel, Standard
GTIN (EAN)	4008190422929
Menny.	1 Stück

HDC-házak
HDC 10A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	29,5 mm	Szélesség (coll)	1,161 inch
Magasság	12,5 mm	Magasság (coll)	0,492 inch
Mélység	74 mm	Mélység (coll)	2,913 inch
Nettó tömeg	67 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Méretetek

B ház magasság	12,5 mm	C ház szélessége	29,5 mm
Ház teljes hossza	63 mm	Kábelbevezetés	Burkolatokhoz

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél	Ház kivitele	Fedél házfelsőrészhez
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	Burkolatokhoz
Méret	2	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorító változat	Végrögzítő
Típus	Fedél		

Általános adatok

Rögzítés típusa	Végrögzítő	Méret	2
Védelmi osztály	IP65		

Anyag

Szín szürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Fedél	Kábelbevezetés	Burkolatokhoz

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC 10A DODL 1LB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1665890000_HDC_10A_DODL_1LB_STP_Blatt__1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak HDC 10A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

