

ADAP (adapter, bővítő és szűkítő) ADAP EX M32-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

Az adapterek közdarabként szolgálnak a különféle menetméretű és -fajtájú menetes furatok és tömszelencék között.

Általános rendelési adatok

Típus	ADAP EX M32-1NPT
Rendelési szám	1738750000
Verzió	ADAP (adapter, bővítő és szűkítő), Adapter, M 32 , 1" NPT, IP54, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190958831
Menny.	1 Stück

**ADAP (adapter, bővítő és szűkítő)
ADAP EX M32-1NPT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	124 g
-------------	-------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
------------	-----------------------------------

Általános információk

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Belső menet	1" NPT
Külső menet		Megjegyzés: védettségi osztály	Magasabb IP-védettséghez kérjük, kövesse a kezelési útmutatót.
	M 32		
Menetemelkedés	1,5	Tömszelencék	NPT
Védelmi osztály	IP54	Védelmi osztály, GWDR	IP54
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD