

**SAI passzív
SAI-8-MHD 5P M12 OL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tömszelence: M25 kábelek, 13-18 mm külső szigetelés-
átmérővel. Az M25 kábeltömszelencével ellátott SAI
elosztó többek között a következő kábeltípusokhoz
alkalmas:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm - 21 x 0,75 mm
- 14 x 100 mm - 20 x 100 mm
- 8 x 1,50 mm - 16 x 1,50 mm

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-8-MHD 5P M12 OL
Rendelési szám	1740193000
Verzió	SAI passzív, Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M12, Kupakos változat M25-ös kivezetéssel, Nem
GTIN (EAN)	4032248298938
Menny.	1 Stück

**SAI passzív
SAI-8-MHD 5P M12 OL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	565 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-
-------------------	---

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Connection data

Vezeték külső átmérő, min.	14 mm	Vezeték külső átmérő, max.	18 mm
Tömszelencék	M 25	Elosztó kimenet	Kupakos változat M25-ös kivezetéssel

Electrical data

Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	4 A	Szigetelés erőssége	10 ⁹ Ω
---	-----	---------------------	-------------------

General technical data

Pólusszám	5	Érintkező aljzatok száma	8
Csatlakozási menet	M12	LED	Nem

Material data

Ház fő anyaga	Pocan (alapmodul), Cink présöntvény (fedél)	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott		

Technical data cable

Pólusszám	5	Vezeték külső átmérő, min.	14 mm
Vezeték külső átmérő, max.	18 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

SAI passzív SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	WSCAD

SAI passzív SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz

