


THM
THM MT30X 101/74 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különböző színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MT30X 101/74 SI
Rendelési szám	1762960001
Verzió	THM, Készülékjelölők, 74 x 101 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248220410
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 101/74 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	101 mm	Szélesség (coll)	3,976 inch
Magasság	74 mm	Magasság (coll)	2,913 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	640 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szám tekerccsenként	500	Szélesség	101 mm
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Igen	Változat	Öntapadós, halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

THM
THM MT30X 101/74 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

