

Plotterpen 0,25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az MCP Basic 2 plotter olyan flexibilis és hordozható megoldás, amellyel terepen, gyorsan és könnyedén nyomtathat címkéket.

Az MCP Basic különösen alkalmas kisebb mennyiséget címkészésre, alkatrészcímkékhez, valamint maradék mennyiségek feldolgozásához.

Kis méretű, helytakarékos, síkágyas plotter

- Rögzítőlemez 3 MultiCard-hoz, MultiCard lapok egyszerű elhelyezése
- 4-6-os méretű SlimFix-hez és címkéhez való rögzítőlemezek, opcionálisan kaphatók
- Együttműködés Weidmüller M-Print® PRO szoftverrel

Az MCP Plus teljessé teszi a Weidmüller azonosító rendszereket és a Weidmüller MultiCard alapelvet. Automatikus tolltartójának köszönhetően plotter tollai közvetlenül a plotteren tárolhatók és a speciális tömítőgyűrűk miatt a csúcs nem szárad ki. Mindössze két rögzítőlemez szükséges az összes MultiCard termék címkészéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	Plotterpen 0,25
Rendelési szám	1768540000
Verzió	Plotter toll
GTIN (EAN)	4032248110797
Menny.	1 Stück

Plotterpen 0,25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	6,5 g
-------------	-------

Feliratozó rendszerek

Változat	Plotter toll, 0,25 mm-es hegy, újratölthető
----------	--

Besorolások

ETIM 4.0	EC000610	ETIM 5.0	EC000610
ETIM 6.0	EC000610	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-06-09
eClass 7.1	19-14-92-90	eClass 8.1	19-14-92-90
eClass 9.0	24-32-11-90	eClass 9.1	19-14-06-09

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	WSCAD
------------------	-----------------------