

**THM
THM WO 25/76 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Típus	THM WO 25/76 GE
Rendelési szám	1774340000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248148523
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

**THM
THM WO 25/76 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	76 mm	Szélesség (coll)	2,992 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Nettó tömeg	604 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Címkemező mérete	15 x 25 mm	Halogén	Nem
Nyomtatás típusa	üres	Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	1 800	Szélesség	76 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	4.8 - 19.4 mm
Vezeték külső átmérő, max.	19,4 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4,8 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**THM
THM WO 25/76 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

