

SAI-Y-5S PARA 2M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Az Y-elosztókat több jel kötegelésére és elosztására használjuk a helymegtakarítás végett.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-Y-5S PARA 2M12
Rendelési szám	1783430000
Verzió	Y-dugó, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248183364
Menny.	1 Stück

SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	23 g
-------------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó	M12 tűske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Általános adatok

Csatlakozási menet	M12 / M12	Ház fő anyaga	PBT
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+90 °C	Kódolás	A
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	5	Szennyezés súlyossága	3
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Érintkező anyaga, aljzat	CuZn
Érintkező anyaga, tűske	CuZn	Érintkező felület	Au (arany)

Besorolások

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---

SAI-Y-5S PARA 2M12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Kapcsolási rajz

1. Female M12

2. Female M12

