

HDC-házak
HDC 10B SBU 2M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B SBU 2M20G
Rendelési szám	1787640000
Verzió	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65, Zárt alap, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248204984
Menny.	1 Stück

HDC-házak
HDC 10B SBU 2M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	53,5 mm	Szélesség (coll)	2,106 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Mélység	115,7 mm	Mélység (coll)	4,555 inch
Rögzítési méret - szélesség	82 mm	Rögzítési méret - magasság	43 mm
Nettó tömeg	283 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfeleléseREACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP
84-69-5**Méretetek**

B ház magasság	57 mm	B1 alap magasság	5 mm
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	53,5 mm
Furat osztás hossz, A2	82 mm	Ház teljes hossza	73 mm
Kábelbevezetés	menettel		

Verzió

Belső menet	M 20	Felső kábelbevezetések száma	0
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Zárt alap
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 20	Méret	4
Oldalsó kábelbevezetések száma	2	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs
Típus	Felépítés (aljzat)	Tömítés	NBR

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 20	Rögzítés típusa	Oldalt rögzítő bilincs
Méret	4	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín szürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Felépítés (aljzat)	Kábelbevezetés	menettel

HDC-házak
HDC 10B SBU 2M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1787640000 HDC 10B SBU 2M20G STP Blatt_1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD