

HDC-házak HDC 06B TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | HDC 06B TSLU 1M20G |
| Rendelési szám | 1788100000 |
| Verzió | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20 |
| GTIN (EAN) | 403224820547 |
| Menny. | 1 Stück |

HDC-házak
HDC 06B TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség | 43 mm | Szélesség (coll) | 1,693 inch |
| Magasság | 52 mm | Magasság (coll) | 2,047 inch |
| Nettó tömeg | 120 g | | |

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelés

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Méreték

| | | | |
|-------------------|-------|------------------|----------|
| B ház magasság | 52 mm | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 60 mm | Kábelbevezetés | menettel |

Verzió

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|
| Belső menet | M 20 | Felső kábelbevezetések száma | 0 |
| Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész | Ház kivitele | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház |
| Kivitel | Standard | Kábelbevezetés | menettel |
| Kábelbevezetések mérete | M 20 | Méret | 3 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 | Rögzítőrendszer kivitele | Hosszanti kengyel |
| Suitable for ModuPlug® | Nem | Szorító változat | Végrögzítő |
| Típus | Dugó | | |

Általános adatok

| | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------------|
| Kábelbevezetések mérete | M 20 | Rögzítés típusa | Végrögzítő |
| Méret | 3 | Védelmi osztály | IP65 |

Anyag

Szín szürke

Kialakítás

| | | | |
|--------------|-----------|----------------|----------|
| Termékcsalád | HDC-házak | Terméktípus | Házak |
| Típus | Dugó | Kábelbevezetés | menettel |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

**HDC-házak
HDC 06B TSLU 1M20G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

| | |
|-------------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Engineering Data | STEP |
| Technical Documentation | 1788100000_HDC_06B_TSLU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |

Adatlap**HDC-házak
HDC 06B TSLU 1M20G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok