# HDC-házak
# HDC 06B SLU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.
Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.
A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.
A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.
Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

### Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | HDC 06B SLU 2M25G |
| Rendelési szám | 1788130000 |
| Verzió | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65, Zárt alap, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205578 |
| Menny. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:28:56 CEST

# HDC-házak
# HDC 06B SLU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szélesség | 71,7 mm | Szélesség (coll) | 2,823 inch |
| Magasság | 54 mm | Magasság (coll) | 2,126 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 70 mm | Rögzítési méret - magasság | 40 mm |
| Nettó tömeg | 210 g | | |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |

### Termék környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |

### Méretek

| | | | |
|---|---|---|---|
| B ház magasság | 54 mm | B1 alap magasság | 5 mm |
| C ház szélessége | 43 mm | C1 alap szélessége | 54,5 mm |
| Furat osztás hossz, A2 | 70 mm | Ház teljes hossza | 60 mm |
| Kábelbevezetés | menettel | | |

### Verzió

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belső menet | M 25 | Felső kábelbevezetések száma | 0 |
| Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész | Ház kivitele | Zárt alap |
| Kivitel | Standard | Kábelbevezetés | menettel |
| Kábelbevezetések mérete | M 25 | Méret | 3 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 2 | Rögzítőrendszer kivitele | Hosszanti kengyel |
| Suitable for ModuPlug® | Nem | Szorítós változat | Végrögzítő |
| Típus | Felépítés (aljzat) | Tömítés | NBR |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kábelbevezetések mérete | M 25 | Rögzítés típusa | Végrögzítő |
| Méret | 3 | Védelmi osztály | IP65 |

### Anyag

| | |
|---|---|
| Szín | szürke |

### Kialakítás

| | | | |
|---|---|---|---|
| Termékcsalád | HDC-házak | Terméktípus | Házak |
| Típus | Felépítés (aljzat) | Kábelbevezetés | menettel |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

# HDC-házak
# HDC 06B SLU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Engineering Data | STEP |
| Technical Documentation | 1788130000_HDC_06B_SLU_2M25G_STP_Blatt__1.pdf |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

# HDC-házak
# HDC 06B SLU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rajzok

