

HDC-házak

HDC 16B TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B TSBO 1M25G
Rendelési szám	1788190000
Verzió	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248205721
Menny.	1 Stück

HDC-házak
HDC 16B TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Magasság	61 mm	Magasság (coll)	2,402 inch
Mélység	93,3 mm	Mélység (coll)	3,673 inch
Nettó tömeg	295 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Méreték

B ház magasság	61 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	93,3 mm	Kábelbevezetés	menettel

Verzió

Belső menet	M 25	Felső kábelbevezetések száma	0
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 25	Méret	6
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel a felsőrészen
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs
Típus	Dugó		

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 25	Rögzítés típusa	Oldalt rögzítő bilincs
Méret	6	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín szürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Dugó	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC-házak HDC 16B TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1788190000_HDC_16B_TSBO_1M25G_STP_Blatt_1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD

**HDC-házak
HDC 16B TSBO 1M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

