

HDC-házak
HDC 32B TOBU 1M32G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 32B TOBU 1M32G
Rendelési szám	1788430000
Verzió	HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248205967
Menny.	1 Stück

HDC-házak

HDC 32B TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	98 mm	Szélesség (coll)	3,858 inch
Magasság	79 mm	Magasság (coll)	3,11 inch
Mélység	94 mm	Mélység (coll)	3,701 inch
Nettó tömeg	390 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Méretetek

B ház magasság	79 mm	C ház szélessége	82,5 mm
Ház teljes hossza	94 mm	Kábelbevezetés	menettel

Verzió

Belső menet	M 32	Felső kábelbevezetések száma	1
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Ház kivitele	Felső kábelbemenet, Dugóház
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 32	Méret	10
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorítás változat	Oldalt rögzítő bilincs
Típus	Dugó		

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 32	Rögzítés típusa	Oldalt rögzítő bilincs
Méret	10	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín	szürke
------	--------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Dugó	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC 32B TOBU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1788430000_HDC_32B_TOBU_1M32G_STP_Blatt_1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak HDC 32B TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

