

HDC-házak
HDC 16A SLU 2M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16A SLU 2M25G
Rendelési szám	1788760000
Verzió	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65, Zárt alap, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248206308
Menny.	1 Stück

HDC-házak

HDC 16A SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	62,7 mm	Szélesség (coll)	2,468 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Mélység	96 mm	Mélység (coll)	3,78 inch
Rögzítési méret - szélesség	64 mm	Rögzítési méret - magasság	40 mm
Nettó tömeg	207 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Méretetek

B ház magasság	57 mm	B1 alap magasság	4 mm
C ház szélessége	29,5 mm	C1 alap szélessége	50 mm
Furat osztás hossz, A2	64 mm	Ház teljes hossza	79 mm
Kábelbevezetés	menettel		

Verzió

Belső menet	M 25	Felső kábelbevezetések száma	0
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Zárt alap
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 25	Méret	5
Oldalsó kábelbevezetések száma	2	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorítós változat	Végrögzítő
Típus	Felépítés (aljzat)		

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 25	Rögzítés típusa	Végrögzítő
Méret	5	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín szürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Felépítés (aljzat)	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC-házak
HDC 16A SLU 2M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1788760000_HDC_16A_SLU_2M25G_STP_Blatt_1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD