HDC-készletek
HDC-KIT-HA 04.401 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.
A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.
A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.
A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.
Csavaros csatlakozás

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-KIT-HA 04.401 M
Rendelési szám	1802430000
Verzió	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Méret: 1, Pólusok: 4, Csavaros csatlakozás, 400 V, 16 A, M 20
GTIN (EAN)	4032248256884
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:33:12 CEST

HDC-készletek
HDC-KIT-HA 04.401 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	104 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 undefined ... 80 undefined

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Verzió

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felső kábelbevezetések száma	1
Kábelbevezetések mérete	M 20	Méret	1

Általános adatok

Pólusszám	4	Kábelbevezetések mérete	M 20
Méret	1		

Anyag

Szín	szürke	Anyag	Műanyag

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm²

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-készletek	Terméktípus	Készlet
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás		

Változat

Anyag	Műanyag	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Min. nyomaték a főérintkező számára	0,5 Nm	Méret	1
Primer érintkező max. nyomatéka	0,55 Nm	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm²		

Besorolások

ETIM 4.0	EC000796	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 7.1	27-44-05-15	eClass 8.1	27-44-05-15
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-90

HDC-készletek
HDC-KIT-HA 04.401 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD