

HDC-készletek HDC-KIT-HA 04.400 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.
A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.
A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.
A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.
Csavaros csatlakozás

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-KIT-HA 04.400 M
Rendelési szám	1802440000
Verzió	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Méret: 1, Pólusok: 4, Csavaros csatlakozás, 400 V, 16 A, M 20
GTIN (EAN)	4032248256907
Menny.	1 Stück

HDC-készletek HDC-KIT-HA 04.400 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	145 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 undefined ... 100 undefined
-------------------------	---------------------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felső kábelbevezetések száma	1
Kábelbevezetések mérete	M 20	Méret	1

Általános adatok

Pólusszám	4	Kábelbevezetések mérete	M 20
Méret	1		

Anyag

Szín	szürke	Anyag	alumínium présöntvény
------	--------	-------	-----------------------

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-készletek	Terméktípus	Készlet
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás		

Változat

Anyag	alumínium présöntvény	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Felületi minőség	Porbevonatos	Min. nyomaték a főérintkező számára	0,5 Nm
Méret	1	Primer érintkező max. nyomatéka	0,55 Nm
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

**HDC-készletek
HDC-KIT-HA 04.400 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)