

## HDC-készletek HDC-KIT-HA 03.300 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.  
A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.  
A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.  
A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.  
Csavaros csatlakozás

### Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC-KIT-HA 03.300 M                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1802470000</a>                                                                                                 |
| Verzió         | RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Méret: 1, Pólusok: 3, Csavaros csatlakozás, 400 V, 16 A, M 20 |
| GTIN (EAN)     | 4032248256945                                                                                                              |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                    |

## HDC-készletek HDC-KIT-HA 03.300 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 157 g

### Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 undefined ... 100 undefined

### Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

### Verzió

|                         |                      |                              |   |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| Csatlakozás típusa      | Csavaros csatlakozás | Felső kábelbevezetések száma | 1 |
| Kábelbevezetések mérete | M 20                 | Méret                        | 1 |

### Általános adatok

|           |   |                         |      |
|-----------|---|-------------------------|------|
| Pólusszám | 3 | Kábelbevezetések mérete | M 20 |
| Méret     | 1 |                         |      |

### Anyag

|      |        |       |                       |
|------|--------|-------|-----------------------|
| Szín | szürke | Anyag | alumínium présöntvény |
|------|--------|-------|-----------------------|

### Csatlakoztatási adatok

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|

### Kialakítás

|                    |                      |             |         |
|--------------------|----------------------|-------------|---------|
| Termékcsalád       | HDC-készletek        | Terméktípus | Készlet |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |             |         |

### Változat

|                              |                       |                                     |                      |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Anyag                        | alumínium présöntvény | Csatlakozás típusa                  | Csavaros csatlakozás |
| Felületi minőség             | Porbevonatos          | Min. nyomaték a főérintkező számára | 0,5 Nm               |
| Méret                        | 1                     | Primer érintkező max. nyomatéka     | 0,55 Nm              |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>   | Vezeték-keresztmetszet, min.        | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

### Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-03 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-90 |            |             |

**HDC-készletek  
HDC-KIT-HA 03.300 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)