

HDC-házak
HDC 40D TSLU 1M40G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 40D TSLU 1M40G
Rendelési szám	1804650000
Verzió	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40
GTIN (EAN)	4032248267576
Menny.	1 Stück

HDC-házak

HDC 40D TSLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	45,5 mm	Szélesség (coll)	1,791 inch
Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2,992 inch
Nettó tömeg	262 g		

Hőmérsékletetek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Méretetek

B ház magasság	76 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	93,3 mm	Kábelbevezetés	menettel

Verzió

Belső menet	M 40	Felső kábelbevezetések száma	0
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház
Kivitel	magas	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 40	Méret	6
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorítós változat	Végrögzítő
Típus	Dugó		

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 40	Rögzítés típusa	Végrögzítő
Méret	6	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín	szürke
------	--------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Dugó	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC-házak
HDC 40D TSLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1804650000_HDC_40D_TSLU_1M40G_STP_Blatt__1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak HDC 40D TSLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

