

SAI-Y-5S- M12/M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Az Y-elosztókat több jel kötegelésére és elosztására használjuk a helymegtakarítás végett.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-Y-5S- M12/M12
Rendelési szám	1826880000
Verzió	Y-csatlakozó, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248330393
Menny.	1 Stück

SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	22,9 g
-------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó	M12 túske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Általános adatok

Csatlakozási menet	M12 / M12	Ház fő anyaga	PBT
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+90 °C	Kódolás	A
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	5	Szennyezés súlyossága	3
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Nem		

Besorolások

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---

SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Kapcsolási rajz

1. Female M12

2. Female M12

