SAIL-VSA-5.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetékként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-VSA-5.0U(0.5)
Rendelési szám	1845120500
Verzió	Szelepcsatlakozó integrált tömítéssel, Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, A
GTIN (EAN)	4032248358052
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:41:43 CEST

SAIL-VSA-5.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	181 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-25 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	3	Érkeresztmetszet	0,5 mm²
Kábelhossz	5 m	árnyékolt	Nem
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Halogén	Nem		

Általános műszaki adatok

Változat	Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó	Csatlakozási menet	Egyéb
Kódolás	A építési forma (18 mm)	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	ónozott	LED	Igen
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	4 A
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódióda

Besorolások

ETIM 3.0	EC001855	ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-27-92-18	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSA-5.0U(0.5)


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

