

**SAIL-VSBD-180-1.5U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetékneként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kiveetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkiveetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAIL-VSBD-180-1.5U(0.5)
Rendelési szám	<a href="#">1845160150</a>
Verzió	Szelepcsatlakozó integrált tömítéssel, Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, BD
GTIN (EAN)	4032248358540
Menny.	1 Stück

**SAIL-VSBD-180-1.5U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 87 g

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max. 80 °C Üzemi hőmérséklet, min. -25 °C

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 80 °C Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -25 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Kábel műszaki adatai**

Pólusok száma	3	Érkeresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>
Kábelhossz	1,5 m	árnyékolt	Nem
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Halogén	Nem		

**Általános műszaki adatok**

Változat	Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó	Csatlakozási menet	Egyéb
Kódolás	B DIN építési forma (10 mm)	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	ónozott	LED	Igen
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	4 A
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódíóda

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001855	ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-27-92-18	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel


**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

## SAIL-VSBD-180-1.5U(0.5)


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok


### Méretrajz



### Póluskiosztás



### Kapcsolási rajz



24V AC/DC\_4A