

SAIL-VSBD-180-3.0U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetéként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | SAIL-VSBD-180-3.0U(0.5) |
| Rendelési szám | 1845160300 |
| Verzió | Szelepcsatlakozó integrált tömítéssel, Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, BD |
| GTIN (EAN) | 4032248358564 |
| Menny. | 1 Stück |

SAIL-VSBD-180-3.0U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 145 g |
|-------------|-------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 80 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -25 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -25 °C |

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|---------------|-----|------------------|---------------------|
| Pólusok száma | 3 | Érkeresztmetszet | 0,5 mm ² |
| Kábelhossz | 3 m | árnyékolt | Nem |
| Köpeny anyaga | PUR | Köpeny színe | fekete |
| Halogén | Nem | | |

Általános műszaki adatok

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Változat | Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó | Csatlakozási menet | Egyéb |
| Kódolás | B DIN építési forma (10 mm) | Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Érintkező felület | ónozott | LED | Igen |
| Névleges feszültség | 24 V | Névleges áram | 4 A |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C | Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Fojtódíóda |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001855 | ETIM 4.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC001855 | ETIM 6.0 | EC001855 |
| UNSPSC | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-27-92-18 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 | | |

Jóvá hagyások

Jóvá hagyások



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések


| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Brochure/Catalogue | FL FIELDWIRING EN |
|--------------------|-----------------------------------|

SAIL-VSBD-180-3.0U(0.5)


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



24V AC/DC_4A