

**SAIL-VSCD-5.0U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezeték-ként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

**Általános rendelési adatok**

Rendelkezésre álló egység 2013-05-01

Típus SAIL-VSCD-5.0U(0.5)

Rendelési szám [1845200500](#)

Verzió Szelepcsatlakozó integrált tömítéssel, Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, CD

GTIN (EAN) 4032248358892

Menny. 1 Stück

**SAIL-VSCD-5.0U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	165 g
-------------	-------

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-25 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Kábel műszaki adatai**

Pólusok száma	3	Érkeresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>
Kábelhossz	5 m	árnyékolt	Nem
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Halogén	Nem		

**Általános műszaki adatok**

Változat	Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó	Csatlakozási menet	Egyéb
Kódolás	C építési forma DIN (8 mm)	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	ónozott	LED	Igen
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	4 A
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódíóda

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001855	ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-27-92-18	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

**Jóvá hagyások**

Jóvá hagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**


Brochure/Catalogue	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
--------------------	-----------------------------------

## SAIL-VSCD-5.0U(0.5)


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok

### Méretrajz



### Póluskiosztás



### Kapcsolási rajz

