# SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8 |
| Rendelési szám | 1861290000 |
| Verzió | Beépített dugók, M8 snap, tű, egyenes, M 8, Pólusszám: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248419364 |
| Menny. | 1 Stück |

# SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 14 g |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 90 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -30 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C |

### Termék környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Szabványok

| | |
|---|---|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E307231 |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anyag | PVC | Csatlakozás típusa | Érintkező |
| Csatlakozási menet | M8 snap | Ház fő anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C | Névleges feszültség | 30 V |
| Névleges feszültség (szöveg) | 60 V (3-pole) / 30 V (4-pole) | Névleges áram | 4 A |
| Pólusszám | 4 | Sodrat / kábelhossz | 0,5 m |
| Tömszelencék | M 8 | Vezeték külső átm. | - |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Érintkező felület | Aranyozott |
| Érkeresztmetszet | 0,25 mm² | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC002061 | ETIM 4.0 | EC002635 |
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002635 |
| UNSPSC | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 | | |

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Tervezési adatok | WSCAD |


A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:47:34 CEST

## SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Rajzok

### Kapcsolási rajz




### Póluskiosztás

