

**SAI passzív  
SAI-8-S12 3P M8 L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



A Weidmüller új, vékony M8 csatlakozója. Ezt a termékcsaládot minden csatlakozási pozícióban jelöléssel is el lehet látni. Még a 4-utas, 8-pólusú M12 csatlakozóval felszerelt elosztón is megfelelően nagy méretű a jelölés minden M8 csatlakozási ponton. Továbbá, ez az elosztó sok hagyományos M8 kialakításnál rövidebb.

- Nagyon keskeny, rövid és lapos M8 elosztó.
- A termékcsalád 4-12 M8, 3 vagy 4 pólusú csatlakozóhellyel kapható.
- Kérésre az M8 hibrid változatai is lehetségesek.
- Az M8 termékcsalád tagjain átlós nyílások vannak.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAI-8-S12 3P M8 L
Rendelési szám	<a href="#">1871680000</a>
Verzió	SAI passzív, Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M8, M12-es kivezetéssel, 12-pole, A-coded, Igen
GTIN (EAN)	4032248451005
Menny.	1 Stükk

**SAI passzív  
SAI-8-S12 3P M8 L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	111 g
-------------	-------

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 - 80°C		

**Termék környezetvédelmi megfelelésége**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Connection data**

Köpeny csupaszolási hossza	100 mm	Elosztó kimenet	M12-es kivezetéssel, 12-pole, A-coded
----------------------------	--------	-----------------	---------------------------------------

**Szabványok**

Tanúsítvány száma (cURus)	E92202
---------------------------	--------

**Electrical data**

Névleges feszültség, min.	10 V	Névleges feszültség, max.	30 V
Vizsgálati feszültség	1 kV	Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	2 A
Teljes áram	6 A	Áram/jel	1 A
Szigetelés erőssége	10 <sup>9</sup> Ω		

**General technical data**

Védelmi osztály	IP68	Pólusszám	3
Érintkező aljzatok száma	8	Csatlakozási menet	M8
Szennyezés súlyossága	3	Viselkedés tűzben	V-0
LED	Igen	LED iniciátor	Igen
LED-szín a működés jelzéséhez	zöld	LED szín az I/O működéshez	sárga

**Material data**

Ház fő anyaga	Pocan	Elosztó anyaga	Műanyag
Ház színe	szürke, RAL 7032	Csavaros aljzat	Nikkelezett CuZn
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott
Érintkezőtartó anyaga	PBT (UL 94 V0)		

**Technical data cable**

A következő kábeltartókhöz:	Igen	Pólusszám	3
-----------------------------	------	-----------	---

**SAI passzív  
SAI-8-S12 3P M8 L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 3.0	EC001856	ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585	ETIM 6.0	EC002585
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**


Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

## SAI passzív SAI-8-S12 3P M8 L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok

### Méretrajz



### Kapcsolási rajz

