

SAIL-M5BW-3P-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér?
Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M5BW-3P-5.0U
Rendelési szám	1873260500
Verzió	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M5, Pólusok száma : 3, 5 m, Hüvely (mama) , hajlítót, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Igen
GTIN (EAN)	4032248479948
Menny.	1 Stück

SAIL-M5BW-3P-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	97 g
-------------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	3	Érkeresztmetszet	0,25 mm ²
Outside diameter	4 ± 0.2 mm	Kábelhossz	5 m
árnyékolt	Nem	Szigetelés	PVC
Színkód gyűrű	Kék, Fekete, Barna	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	fekete	Halogén	Igen
Temperature range, moving	-5...80 °C	Temperature range, stationary	-25...80 °C
A következő kábeltartókhöz:	Nem	Csavarási ellenállás	360 °/m
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Hibrid kábel	Nem
Keresztkötéses irradiáció	Nem	Konfigurálható kábelhossz	Nem

Általános műszaki adatok

Változat	Hüvely (mama) , hajlított	Csatlakozási menet	M5
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	Aranyozott
LED	Nem	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	1 A	Szigetelés erőssége	10 ⁸ Ω
Ház hőmérsékleti tartománya	-40...+125 °C	áthidalt	Nem

Besorolások

ETIM 3.0	EC001855	ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	26-12-16-13	eClass 5.1	27-06-91-90
eClass 6.2	27-27-92-18	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-11
eClass 9.1	27-06-03-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

SAIL-M5BW-3P-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0


Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz


Póluskiosztás



Socket

Kapcsolási rajz

Az ideális szerszám: Screwty[®] nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F