

SCREWTY- M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz**

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | SCREWTY- M12 |
| Rendelési szám | 1900000000 |
| Verzió | Szerszámok, Tömszelence-szerszám fröccsöntött M12-vezetékekhez |
| GTIN (EAN) | 4032248375868 |
| Menny. | 1 Stück |

SCREWTY- M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Hossz | 220 mm | Hossz, inch | 8,661 inch |
| Szélesség | 33,3 mm | Szélesség (coll) | 1,311 inch |
| Tömeg | 140 g | Nettó tömeg | 138,78 g |

Általános adatok

Anyag fém

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | UNSPSC | 27-11-17-02 |
| eClass 5.1 | 21-04-01-90 | eClass 6.2 | 21-04-01-90 |
| eClass 7.1 | 21-04-01-90 | eClass 8.1 | 21-04-01-90 |
| eClass 9.0 | 21-04-50-03 | eClass 9.1 | 21-01-90-90 |

LetöltésekBrochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)