

**Screwty-M12-DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vágatlan teljesítménykábelek és kimenő tápkábelek köpenyét eltávolító szerszámok és csavarhúzók a Pick-to-Light összetevők szereléséhez.

**Általános rendelési adatok**

Típus	Screwty-M12-DM
Rendelési szám	<a href="#">1900001000</a>
Verzió	Szerszámok, Tömszelence-szerszám fröccsöntött M12-vezetékekhez
GTIN (EAN)	4032248436408
Menny.	1 Stück

**Screwty-M12-DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 268 g

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000149	UNSPSC	27-11-17-02
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.2	21-04-01-90
eClass 7.1	21-04-01-90	eClass 8.1	21-04-01-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)