

Screwty- M12 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz**

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	Screwty- M12 F
Rendelési szám	1900020000
Verzió	Szerszámok, Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz
GTIN (EAN)	4032248375851
Menny.	1 Stück

Screwty- M12 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	220 mm	Hossz, inch	8,661 inch
Szélesség	38,2 mm	Szélesség (coll)	1,504 inch
Tömeg	140 g	Nettó tömeg	174 g

Általános adatok

Anyag	fém
-------	-----

Besorolások

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000149	UNSPSC	27-11-17-02
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.2	21-04-01-90
eClass 7.1	21-04-01-90	eClass 8.1	21-04-01-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	--