

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Screwty® tartozék 19,8 ±0,3 mm külső méretű recézett anyával rendelkező M12 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 0,8-1,2 Nm.

Általános rendelési adatok

Típus	Screwty M12f KO o. SD
Rendelési szám	1900120000
Verzió	Szerszámok, Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz
GTIN (EAN)	4032248409976
Menny.	1 Stück

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 18 g

Besorolások

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)