

**Tartó
MCP AP LABELS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az MCP Basic 2 plotter olyan flexibilis és hordozható megoldás, amellyel terepen, gyorsan és könnyedén nyomtathat címkéket.

Az MCP Basic különösen alkalmas kisebb mennyiséget címkészésre, alkatrészcímkékhez, valamint maradék mennyiségek feldolgozásához.

Kis méretű, helytakarékos, síkágvas plotter

- Rögzítőlemez 3 MultiCard-hoz, MultiCard lapok egyszerű elhelyezése
- 4-6-os méretű SlimFix-hez és címkéhez való rögzítőlemezek, opcionálisan kaphatók
- Együttműködés Weidmüller M-Print® PRO szoftverrel

Az MCP Plus teljessé teszi a Weidmüller azonosító rendszereket és a Weidmüller MultiCard alapelvet. Automatikus tolltartójának köszönhetően plotter tollai közvetlenül a plotteren tárolhatók és a speciális tömítőgyűrűk miatt a csúcs nem szárad ki. Mindössze két rögzítőlemez szükséges az összes MultiCard termék címkészéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	MCP AP LABELS
Rendelési szám	1924370000
Verzió	Tartó
GTIN (EAN)	4032248563555
Menny.	1 Stück

**Tartó
MCP AP LABELS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8,268 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0,394 inch
Mélység	324 mm	Mélység (coll)	12,756 inch
Nettó tömeg	868 g		

Feliratózó rendszerek

Jelölő típusa	Címkék	Változat	MCP plotter rögzítőlemez A4 címkelaphoz
---------------	--------	----------	--

Besorolások

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel