

JP FC SAMPLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kis méretű készülékház állandó kábelcsatlakozással mindkét oldalon. Lezárás kábelszorító gyűrűkkel. A tokozat kitöltőanyaggal rögzíthető, ez IP68-as védelemet biztosít. Ez a változat ideális az utólagos felszereléshez, a közvetlenül az érzékelőre szereléshez.

Általános rendelési adatok

Típus	JP FC SAMPLE
Rendelési szám	1933690000
GTIN (EAN)	4032248586691
Menny.	1 Stück

JP FC SAMPLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	51 mm	Hossz, inch	2,008 inch
Szélesség	14,4 mm	Szélesség (coll)	0,567 inch
Magasság	36 mm	Magasság (coll)	1,417 inch
Nettó tömeg	10,94 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

JACKPAC műszaki adatok[®]

CTI	≥ 200	Csatlakozás szintek száma	1
Csatlakozások száma	2	Keresztösszekötő	Nem
Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %	Max. teljesítményveszteség	0,4 W
NYÁK alaktűrése	±0,1 mm	NYÁK vastagsága	1 mm
NYÁK-ok száma modulonként	1	Szigetelőanyag	PBT GF
Szigetelőanyag csoport	IIIa	Tokozási opció	Igen
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező - kapocsin	Nem
Érintkező típusa NYÁK-hoz	Forrasztott csatlakozás, közvetlen		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)
 Tervezési adatok [WSCAD](#)

JP FC SAMPLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

NYÁK kivitel

