

SAI aktív SAI-AU M12 SB 4Thermo

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A jól ismert digitális bemenetű és kimenetű modulok mellett a SAI-Pro-System mérőmodulokat, termoelemes, PT100 és analóg modulokat is tartalmaz. A felhasználó gazdag termékválasztékból gazdálkodhat.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-AU M12 SB 4Thermo
Rendelési szám	1938720000
Verzió	SAI aktív, Segédcsín
GTIN (EAN)	4032248612703
Menny.	1 Stück

SAI aktív
SAI-AU M12 SB 4Thermo

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	155 mm	Hossz, inch	6,102 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Nettó tömeg	282 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C
Üzemi hőmérséklet	0 °C...60 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...85 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csatlakozások

Csatlakozás segédsínhez (SUB BE)	1 x M8 csatlakozó 4 pólusú, A kódolású	Csatlakozás segédsínhez (SUB KI)	1 x M8 hüvely 4 pólusú, A kódolású
I/O-csatlakozások	4 x M12 hüvely, 5 pólusú A-kódolású		

Digitális bemenetek

Bemenet szűrő	Konfigurálható	Diagnosztikai figyelmeztetés	piros
---------------	----------------	------------------------------	-------

Digitális kimenetek

Diagnosztikai figyelmeztetés	piros
------------------------------	-------

Általános adatok

Földelés	< 200 g	H x Sz x M	155 / 30 / 32
Ház fő anyaga	Pocan, PBT	Tanúsítvány	CE, cULus
UL 94 éghetőségi osztály	5VA	Védelmi osztály	IP67

Tápfeszültség

Határok	18 V DC ... 30 V DC	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen
Üzemi feszültség	24 V		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001597	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC001601
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.0	27-24-26-05
eClass 9.1	27-24-26-90		

**SAI aktív
SAI-AU M12 SB 4Thermo****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity[Declaration of Conformity_DE_PN45](#)

Brochure/Catalogue

[CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)