

**SAI aktív**  
**SAI-AU M12 SB 2Counter****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A jól ismert digitális bemenetű és kimenetű modulok mellett a SAI-Pro-System mérőmodulokat, termoelemes, PT100 és analóg modulokat is tartalmaz. A felhasználó gazdag termékválasztékból gazdálkodhat.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAI-AU M12 SB 2Counter
Rendelési szám	<a href="#">1938730000</a>
Verzió	SAI aktív, Segédcsín
GTIN (EAN)	4032248612710
Menny.	1 Stück

**SAI aktív**  
**SAI-AU M12 SB 2Counter**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	180 mm	Hossz, inch	7,087 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Nettó tömeg	308 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C
Üzemi hőmérséklet	0 °C...60 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...85 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csatlakozások**

Csatlakozás segédsínhez (SUB BE)	1 x M8 csatlakozó 4 pólusú, A kódolású	Csatlakozás segédsínhez (SUB KI)	1 x M8 hüvely 4 pólusú, A kódolású
I/O-csatlakozások	4 x M12 hüvely, 5 pólusú A-kódolású	Tápfeszültség (AUX BE)	1x M12 csatlakozó 5 pólusú, A kódolású

**Digitális bemenetek**

Diagnosztikai figyelmeztetés piros

**Digitális kimenetek**

Diagnosztikai figyelmeztetés piros

**Általános adatok**

Földelés	< 200 g	H x Sz x M	180 / 30 / 32
Ház fő anyaga	Pocan, PBT	Tanúsítvány	CE, cULus
UL 94 éghetőségi osztály	5VA	Védelmi osztály	IP67

**Tápfeszültség**

Határok	18 V DC ... 30 V DC	Max. teljes áram modul	8 A
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Érintkező terhelés	Tüskéntként max. 4 A
Üzemi feszültség	24 V		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001597	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC001601
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.0	27-24-26-05
eClass 9.1	27-24-26-90		

**SAI aktív  
SAI-AU M12 SB 2Counter**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Declaration of Conformity\\_DE\\_PN45](#)

Brochure/Catalogue

[CAT U\\_REMOTE 16/17 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)