

**PTSI 4/LD 400V AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.  
Kábelvégelezárók, dugaszolható csatlakozók,  
rögzítőelemek és sok minden más.

**Általános rendelési adatok**

Típus	PTSI 4/LD 400V AC
Rendelési szám	<a href="#">1961770000</a>
Verzió	FieldPower®, Dugaszoló csatlakozó, PUSH IN, 0.5 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4032248641765
Menny.	1 Stück

## PTSI 4/LD 400V AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méreték és tömegek

Nettó tömeg 100 g

### Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C

Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C

### Jóváhagyások

Intézet (cURus)



Tanúsítvány száma (cURus)

E60693

### Általános információk #96 csatlakozók

Biztosítéktartó (biztosítékfoglaló)	Csuklós	Csatlakozások / pólusok száma	1
Dugó szigetelőanyaga	PA GF	Felszerelés típusa	Dugaszolt
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Hibajelző	Piros LED	Kódolható	Igen, Kódolt a védőföldelésen
Mérőpont	2 mm	Olvadóbiztosíték-betét	6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Pólusszám	5	Szigetelőanyag színe	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Vezeték kimeneti irány	90°
Vezetékcsatlakozás-technika	PUSH IN	reteszelve	Igen

### Rögzítési kapacitás, bedugható csatlakozás

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, PUSH IN csatlakozás, flexibilis, max.	4 mm <sup>2</sup>	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, PUSH IN csatlakozás, flexibilis, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, PUSH IN csatlakozás, tömör, max.	4 mm <sup>2</sup>	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, PUSH IN csatlakozás, tömör, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, érvéghüvelyekkel, 12 mm műanyag gallérral, DIN 46228/1, PUSH IN csatlakozás, max.	4 mm <sup>2</sup>	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, érvéghüvelyekkel, 12 mm műanyag gallérral, DIN 46228/1, PUSH IN csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, érvéghüvelyekkel, 12 mm műanyag gallérral, DIN 46228/4, PUSH IN csatlakozás, max.	4 mm <sup>2</sup>	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, érvéghüvelyekkel, 12 mm műanyag gallérral, DIN 46228/4, PUSH IN csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, érvéghüvelyekkel, 8 mm műanyag gallérral, DIN 46228/1, PUSH IN csatlakozás, max.	4 mm <sup>2</sup>	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, érvéghüvelyekkel, 8 mm műanyag gallérral, DIN 46228/1, PUSH IN csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, érvéghüvelyekkel, 8 mm műanyag gallérral, DIN 46228/4, PUSH IN csatlakozás, max.	4 mm <sup>2</sup>	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, érvéghüvelyekkel, 8 mm műanyag gallérral, DIN 46228/4, PUSH IN csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Csupaszolási hossz, PUSH IN csatlakozás	12 mm	Finomsodratú flexibilis, max. bedugható csatlakozás	4 mm <sup>2</sup>
Finomsodratú flexibilis, min. bedugható csatlakozás	0,5 mm <sup>2</sup>	Kés mérete, PUSH IN csatlakozás	3,0 x 0,5 mm
Pólusszám	5	Rögzítési tartomány, max. Push-In csatlakozás	4 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, min. Push-In csatlakozás	0,5 mm <sup>2</sup>		

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 10:30:51 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PTSI 4/LD 400V AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok IEC szerint

Névleges feszültség	500 V	Névleges keresztmetszet	4 mm <sup>2</sup>
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Névleges áram	12 A
Szabványok	IEC 60947-7-3, UL 1059		

## Névleges adatok UL szerint

Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059)	600 V	Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059)	20 A
Szabványok	IEC 60947-7-3, UL 1059		
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12

## Besorolások

ETIM 5.0	EC002643	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-00
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-44-04-01
eClass 8.1	27-44-04-01	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-03-90		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[FieldPower](#)

**PTSI 4/LD 400V AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)