

**IE-KOK-V1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller lyukasztószerzőségei a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényekbe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-KOK-V1
Rendelési szám	<a href="#">1966780000</a>
Verzió	Lemezlyukasztó
GTIN (EAN)	4032248659302
Menny.	1 Stück

## IE-KOK-V1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Szélesség	25,9 mm	Szélesség (coll)	1,02 inch
Nettó tömeg	928 g	Átmérő	27 mm

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Műszaki adatok

Változat	Speciális forma, 1 oldalon lapítva
----------	------------------------------------

## Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-47
eClass 9.1	21-04-90-47		

## Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
--------------------	--

## IE-KOK-V1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa

