

IE-KOK-V4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

Típus	IE-KOK-V4
Rendelési szám	1966790000
Verzió	Lemezlyukasztó
GTIN (EAN)	4032248659616
Menny.	1 Stück

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	20,2 mm	Szélesség (coll)	0,795 inch
Nettó tömeg	700 g	Átmérő	23,2 mm

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Műszaki adatok

Változat	Speciális forma, 2 oldalon lapítva
----------	------------------------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-47
eClass 9.1	21-04-90-47		

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
--------------------	--

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa

