

**SAK sorozat  
QL 20 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Jelhuzalozás**

Személyre szabott és különlegesen kompakt: AIO-indítószenzoros/aktuátoros sorkapcsaink az adott alkalmazáshoz optimalizált megoldást kínálnak a jelhuzalozáshoz. Ezenfelül más, rugós és csavaros csatlakozástechnikákkal felszerelt sorkapcsokat is kínálunk, amelyek szintén alkalmasak jelhuzalozási feladatokhoz.

**Általános rendelési adatok**

Típus	QL 20 DLI
Rendelési szám	<a href="#">2083490000</a>
Verzió	SAK sorozat, Keresztösszekötő saru, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Pólusszám: 20
GTIN (EAN)	4008190248734
Menny.	1 Stück

**SAK sorozat  
QL 20 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	120,9 mm	Szélesség (coll)	4,76 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0,157 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	2,25 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

**Anyag adatok**

Anyag	Vörösréz	Felületi minőség	ónozott
Szín	szürke		

**Rendszer specifikációk**

Változat	Csavarozható keresztösszekötőhöz
----------	----------------------------------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-----------------	----------------------

**Méreték**

Osztás, mm (P)	6,1 mm
----------------	--------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
--------------------	---