

**PAC  
PAC-C300-3232-25-05****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A konfekcionált kábelekkel a Honeywell C300 IOTA-k ( bemeneti/kimeneti kapocsszerelvény) és a Weidmüller FTA-k (terepi kapocsszerelvény) csatlakoztathatók egymáshoz: gyorsan, egyszerűen és hibamentesen. A kábelek szállíthatók egyedi vagy kettős csatlakozóval, és szabad vezetékveggel és érvéghüvellyel is. A fedél megkönnyíti a kezelést, és robusztus csatlakozást biztosít az IOTA-hoz. Lehetővé teszi különböző keresztmetszetű és hosszúságú (max. 50 m) kábelek használatát is.

**Általános rendelési adatok**

Típus	PAC-C300-3232-25-05
Rendelési szám	<a href="#">7789880050</a>
Verzió	Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248132003
Menny.	1 Stück

**PAC**  
**PAC-C300-3232-25-05****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 983 g

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-10 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C
Üzemi hőmérséklet	-10...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-10...60 °C

**Általános adatok**

Csatlakozó, PLC oldal	2 x BLC 5.08/16/180BR BK	Interfész csatlakozó	2 x BLC 5.08/16/180BR BK
Pólusok száma, min.	32 pólusú	Külső átmérő	11,85 ± 1 mm
Kábel	LiYCY kábel	Kábelhossz	5 m
Anyag	PVC	Vezetékkeresztmetszet	0,25 mm <sup>2</sup>

**Villamos adatok**

Névleges feszültség (szöveg)	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Összes áram, max.	3 A	Ellenállás	≤ 80 mΩ/m
Nagyfeszültségű vizsgálat	1 KV/1s		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel