

**PAC
PAC-C300-3636-25-05****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A konfekcionált kábelekkel a Honeywell C300 IOTA-k (bemeneti/kimeneti kapocsszerelvény) és a Weidmüller FTA-k (terepi kapocsszerelvény) csatlakoztathatók egymáshoz: gyorsan, egyszerűen és hibamentesen. A kábelek szállíthatók egyedi vagy kettős csatlakozóval, és szabad vezetékveggel és érvéghüvellyel is. A fedél megkönnyíti a kezelést, és robusztus csatlakozást biztosít az IOTA-hoz. Lehetővé teszi különböző keresztmetszetű és hosszúságú (max. 50 m) kábelek használatát is.

Általános rendelési adatok

Típus	PAC-C300-3636-25-05
Rendelési szám	7789884050
Verzió	Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	4032248130474
Menny.	1 Stück

PAC
PAC-C300-3636-25-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 1 150 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-10 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C
Üzemi hőmérséklet	-10...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-10...60 °C

Általános adatok

Csatlakozó, PLC oldal	2 x BLC 5.08/16/180BR BK, BLC 5.08/4/180BR BK	Interfész csatlakozó	2 x BLC 5.08/16/180BR BK, BLC 5.08/4/180BR BK
Pólusok száma, min.	36 pólusú	Külső átmérő	11,85 ± 1 mm
Kábel	LiYCY kábel	Kábelhossz	5 m
Anyag	PVC	Vezetékkeresztmetszet	0,25 mm ²

Villamos adatok

Névleges feszültség (szöveg)	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Összes áram, max.	3 A	Ellenállás	≤ 80 mΩ/m
Nagyfeszültségű vizsgálat	1 KV/1s		

Besorolások

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel