

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltakozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

Típus	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
Rendelési szám	800005211
Verzió	Házak, IP65 hozzá tartozó házzal, Polikarbonát, GF 10
GTIN (EAN)	4050118048568
Menny.	1 Stück

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	900 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	45 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...45 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C

Általános információk #96 csatlakozók

UL 94 éghetőségi osztály	5VA
--------------------------	-----

Általános specifikációk

Halogén	Nem	Szigetelőanyag	Polikarbonát, GF 10
Szilikon	Nem	Védelmi osztály	IP65 hozzátartozó házzal
Szín	fekete	UL 94 éghetőségi osztály	5VA
Fedél kiegészítő	Kereszthornyos csavarok, PZ2	Fedélcsavarok nyomatéka	2 Nm

Kapcsoló műszaki adatai

Dugó szabványok	IEC 60947-3	Kapcsok - nyomaték	0,8 Nm
Kapcsoló típusa	ABB OT16ET3	Névleges teljesítmény AC-23 A	7,5 kW
Névleges áram AC-23 A	16 A	Rögítési tartomány, dugó, max.	10 mm ²
Rögítési tartomány, dugó, min.	0,75 mm ²	Szennyezés súlyossága	3
Vezeték csatlakozási keresztmetszet		Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
AWG, max.	AWG 18	AWG, min.	AWG 8
segédérintkező	ABB OA1G10	Üzemi feszültség	440 V

Besorolások

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-18-22-04
eClass 9.1	27-18-92-90		

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[FieldPower](#)

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

