

RSSD RS SD15S LP3R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Passzív interfészek húzókengyeles csatlakozással felszerelt SubD csatlakozón történő jelátvitelhez, az IEC 807-2 / DIN 41652 szerint. A fő jellemzők, többek között:

- Csoport 9-, 15-, 37- és 50-pólusú dugaszokkal és aljzatokkal.
- Egyenkénti elektromos csatlakoztatás a vezérlő és a terepi csatlakozások között.
- A nagyon kompakt, háromszintű modulok hagyományos TS35 vagy TS32 kalapsínre szerelhetők.
- Földelés-csatlakoztató láb a SubD csatlakozón.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | RS SD15S LP3R |
| Rendelési szám | 8019940000 |
| Verzió | Interfész, RSSD, D-sub csatlakozók, az IEC 60807 / DIN 41652 szerint, 15 pólusú csatlakozó, Csavaros csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4008190063474 |
| Menny. | 1 Stück |

**RSSD
RS SD15S LP3R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Hossz | 45 mm | Hossz, inch | 1,772 inch |
| Szélesség | 87 mm | Szélesség (coll) | 3,425 inch |
| Magasság | 80 mm | Magasság (coll) | 3,15 inch |
| Nettó tömeg | 124 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 55 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | 0 °C |
| Üzemi hőmérséklet | 0...55 °C | Tárolási hőmérséklet | -40...70 °C |

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csatlakozási adatok

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| Csatlakozás a vezérlő oldalán | D-sub csatlakozók, az IEC 60807 / DIN 41652 szerint | Pólusszám (vezérlő oldal) | 15 pólusú csatlakozó |
| Csatlakozás (terepi oldal) | LP3R 5,08 mm | Földelés | Igen |
| Védőföldelés csatlakozása | Lapos csatlakozós érintkező | | |

Névleges adatok

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Névleges feszültség | 100 V | Névleges áram csatlakozásonként | 1,5 A |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------|

Szigetelések koordinálása (EN50178)

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| A következő szerint | DIN EN 50178 | Névleges szigetelési feszültség | 100 V |
| Túlfeszültség kategória | II | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs) | 0,8 kV | | |

Csatlakozó mező

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Rögzítési tartomány, min. | 0,13 mm ² |
| Rögzítési tartomány, max. | 6 mm ² | Tömör, min. H05(07) V-U | 0,5 mm ² |
| Tömör, max. H05(07) V-U | 6 mm ² | Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,5 mm ² |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K | 4 mm ² | Flexibilis hüvellyel, max. | 2,5 mm ² |
| Flexibilis hüvellyel, min. | 0,5 mm ² | Hüvely műanyag gallérral, max. | 2,5 mm ² |
| Min. vezeték-keresztmetszet, AWG | AWG 26 | Max. vezeték keresztmetszet, AWG | AWG 12 |
| Meghúzási nyomaték, min. | 0,5 Nm | Meghúzási nyomaték, max. | 0,6 Nm |
| Csupaszolási hossz | 6 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001419 | ETIM 4.0 | EC001421 |
| ETIM 5.0 | EC001421 | ETIM 6.0 | EC002780 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-24-22-04 |
| eClass 6.2 | 27-24-22-04 | eClass 7.1 | 27-14-11-52 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-52 | eClass 9.0 | 27-14-11-52 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-52 | | |

**RSSD
RS SD15S LP3R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok


[WSCAD](#)

Adatlap

**RSSD
RS SD15S LP3R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok



N: Number of poles